

## bac de rétention PE classic-line

pour fût 1 x 200 litres + bidons,  
volume de rétention 240 l, hauteur x  
largeur x profondeur 500 x 760 x 910  
mm, Équipé de avec caillebotis en  
acier avec revêtement en zinc anti-  
corrosion, fourreaux pour fourche

Numéro d'article: 235732



5 YEARS  
WARRANTY

Made in  
Germany

### bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et agressives
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 1 x 200 litres + bidons
- volume de rétention 240 l
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 760 x 910 mm
- force 400 kg
- en polyéthylène, coloris bleu
- Équipé de avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fourreaux pour fourche
- préhension 2 côtés
- 5 années de garantie




## Détails techniques





|                                  |                     |                   |              |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention    | matériau          | polyéthylène |
| type de bac de rétention         | bac de rétention PE | couleur           | bleu         |
| lieu de stockage                 | à l'abri            | équipement bac de | caillebotis  |

|                                  |   |                                   |                        |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
|                                  |   | rétention                         |                        |
| volume de rétention              | 240 l   | matériau de caillebotis           | acier                  |
| capacité                         | fût 1 x 200 litres + bidons                               | surface de caillebotis            | galvanisé              |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et agressives           | possibilité d'entrée              | 2 côtés                |
| construction (autorisation)      | construction du bac de rétention agréée par les autorités | soubassement                      | fourreaux pour fourche |
| hauteur                          | 500 mm  | possibilité de passage au-dessous | oui                    |
| largeur                          | 760 mm  | garantie                          | 5 années               |
| profondeur                       | 910 mm  | Poids                             | 27 kg                  |
| charge                           | 400 kg  |                                   |                        |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 235631 |    | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm   |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot       |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot  |
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène |