

Moravia protège-câbles MORION

Pour vitesses < 10 km/h, hauteur x largeur x profondeur 45 x 1000 x 245 mm, hauteur de passage 45 mm, en caoutchouc dur en noir/jaune, 2 conduits de câbles, 25 x 30 mm

Numéro d'article: 254250

MORAVIA
kompetent und fair







protège-câbles

- Pour vitesses < 10 km/h
- hauteur x largeur x profondeur 45 x 1000 x 245 mm
- hauteur de passage 45 mm
- en caoutchouc dur en noir/jaune
- équipé de avec couvercle de protection
- 2 conduits de câbles, 25 x 30 mm

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	matériau ralentisseur	caoutchouc dur
équipement de sécurité	protège-câbles	couleur d'élément	noir/jaune
vitesse max.	10 km/h	type de surface	antidérapant
hauteur	45 mm	équipement ralentisseurs	couvercle de protection
largeur	1000 mm	nombre de goulottes	2 conduits de câbles
profondeur	245 mm	dimensions goulotte	25 x 30 mm
hauteur de passage	45 mm	Poids	7 kg

Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, Montant auto-érectile et écrasable au besoin, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheviller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif