

## bandenwagen

draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, laadvlak lengte x breedte 1600 x 720 mm, hoogte x lengte x breedte 1580 x 2030 x 720 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met elastiek-banden



**Artikelnummer: 272261**

### bandenwagen

- draagvermogen 300 kg
- 2 etages
- bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 720 mm
- hoogte x lengte x breedte 1580 x 2030 x 720 mm
- frame met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
- staalconstructie, stevig gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met elastiek-banden
- 2 zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	hoogte	1580 mm
type wagen	bandenwagen	lengte	2030 mm

draagvermogen	300 kg	breedte	720 mm
capaciteit banden	tot 16 banden	materiaal	staal
lengte laadvlak	1600 mm	materiaal verwerking	stevig gelast
breedte laadvlak	720 mm	stuurstang	ja
platform	open	oppervlak	m. poedercoating
etages aantal	2 stuks	kleur	grijs
legborden / schappen functie	bandenhouder in breedte verstelbaar	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
banden	elastiek	garantie	5 jaar
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	levering	gedemonteerd
wiellager	Precisiekogellager	gewicht	47 kg

## Dit past ook bij ...

119731		bandenspoor- en vlekkenverwijderaar, voor schuurzuigmachines, jerrycan met 10 l inhoud, alkalisch, pH-waarde 13,3
141876		bandendrukmeter, meetbereik 0 - 12 bar, display analoog
222037		bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem
224088		bord, hoogte x breedte 20 x 60 mm, achterzijde magnetisch, van folie in geel
224836		antisliplaag, van PET in geel/zwart, antislip, band lengte x breedte 25 m x 50 mm, met antislip-eigenschappen R11 DIN 51130
234043		Auto-oprijplaat met 225 mm bandbreedte, per paar
241025		KW-bandenspanningsregelaar met analoge drukmeter
249127		GEDORE R19201000 Bandprofiel dieptemeter messing
249645		GEDORE R94420021 Digitale schuifmaat 153 mm mm/inch