

## hofsysteemstelling - hoekstelling

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1360/1415 x 435 mm, vaklast 125 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek links en rechts, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 509995



hofsysteem  
REGALSYSTEME



## hofsysteemstelling - hoekstelling

### Hoekstellingveld

systeemstelling - hoekstelling



- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1360/1415 x 435 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 125 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 400 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem




- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog en gesloten hoeken zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek links en rechts
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	1300 mm
stellingtype	systeemstelling	vakdiepte	400 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingveld	hoekstelling	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	3000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1360 mm	opstelhoek uitrichting	links en rechts
diepte	435 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
beenlengte a	1360 mm	kleur uitvoering	verzinkt
beenlengte b	1415 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	125 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
veldlast	900 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	7 stuks	gewicht	113,07 kg

## Gerelateerde Producten

150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
510003		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 400 mm, voor een vaklast van 125 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

550806		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 435 mm, vaklast 145 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
580341		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 435 mm, vaklast 180 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
868292		paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

## Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit