

onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
platform open, onderstel in groen, 4
zwenkwielen, Met kunststof-banden
op kunststof-velg



Artikelnummer: 532081

Onderwagen

speciaal voor het gemakkelijk transporteren van Euronorm containers

onderwagen voor kratten





- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- onderstel in groen
- ABSconstructie
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met kunststof-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met glijlager

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	kunststof
type roller	onderwagen voor kratten	materiaal velg	kunststof
draagvermogen	250 kg	wiellager	glijlager
euronorm	ja	wiel-Ø	100 mm
lengte laadvlak	600 mm	lengte	600 mm
breedte laadvlak	400 mm	breedte	400 mm
platform	open	kleur	groen
materiaal	ABS	gewicht	3,5 kg

wielen aantal/soort 4 zwenkwielen

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat