

## hofe

### RVS stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 835 mm, vaklast 200 kg, 5 niveaus met RVS legbord, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

Artikelnummer: 532452



## hofe RVS inhaakstelling

### Basisstelling

RVS stelling - grondveld

- Geschikt voor levensmiddelen- en hygiënische omgevingen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 835 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 200 kg





- vak breedte x diepte 1000 x 800 mm
- 5 niveaus met RVS legbord
- C-vormige langsdragers met 3-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 150 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door diagonaalschoren voor lengteversteving en gegolfde verbindingsplaten in de diepterichting
- constructie van RVS
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- staander met voetplaat (vast Schroefbaar)
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	stelling voor levensmiddelen	vakbreedte	1000 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	800 mm
stellingveld	grondveld	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	levensmiddelen- en hygiënische omgevingen	stelling uitrusting	legborden
materiaal	RVS 1.4301	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren, verbindingsplaten in de diepterichting	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	1060 mm	onderbouw	voetplaat (vast Schroefbaar)
diepte	835 mm	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1600 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	RVS legbord	gewicht	51,2 kg

## Gerelateerde Producten

		tegen een wand
532474		RVS legbord voor RVS stelling, breedte x diepte 1000 x 800 mm, voor een vaklast van 200 kg

### Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten