

RAPIDLIFT

RVS pallethefwagen

Rapid Niro

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden

Artikelnummer: 950994



RAPID
LIFT

RAPIDLIFT Palletheftruck Rapid Niro

van roestvrij staal

RVS pallethefwagen


- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- torsiestijve RVSconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in grijs
- stuuruitslag 210 °
- lengte 1505 mm
- gewicht 72 kg

Technische details











hijswerktuig	hefwagen	vorkrol	tandem
hefwagentype	pallethefwagen	diameter zwenkwielen	200 mm
draagvermogen	2000 kg	breedte zwenkwielen	50 mm
lengte vork	1150 mm	lengte	1505 mm

vorkbreedte	160 mm	stuuruitslag	210 °
draagbreedte	540 mm	snelheffing	nee
bediening wielonderstel	handmatig	dissel	functies heffen-rijden- neerlaten
hefhoogte (min.)	85 mm	materiaal	RVS
hefhoogte (max.)	205 mm	kleur dissel	grijs
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
materiaal vorkwielen	polyurethaan	gewicht	72 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten