


# Mini-Kugelhähne

sandgestrahlte Ausführung - Serie »valve line«

**EASY**

Artikel Nr. 132419

Typen Nr. 373.11-E-1



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing vernickelt
Drehgriff	Aluminium
Kugeldichtung	PTFE
Spindelabdichtung	EPDM
Mediumtemperatur	-20 bis 90 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 90 °C
Betriebsdruck max.	10 bar
Gewindematerial	Messing blank
Gewinde	G 1/4 IG/AG
DN	8
SW	21 mm
B	27 mm
L	39,5 mm


## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818081
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen


REACH SVHC1 Stoff Name	Blei
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	enthält SVHC Stoff

## Werkstoffe



Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbezeichnung
1	Gehäuse	Messing	CW617N
2	Spannscheibe	Messing	CW617N
3	Kugeldichtung	PTFE	PTFE
4	Kugel	Messing	Hpb56-4
5	Spindel	Messing	Hpb58-2
6	Spindelabdichtung	EPDM	EPDM
7	Befestigungsschraube	Stahl	Q235
8	Drehgriff	Aluminium	Al

## Abmessungen



Gewinde	DN	L mm	B mm	T mm	M mm	D mm
G 1/4 IG/AG	8	39,5	27	9	23,0	7,5