


Inhalt: ca. 9,0 Liter Volume: approx. 9,0 litres



Suppentopf "De Luxe"



- Außentopf Edelstahl
- Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
- Temperaturbereich: 30 °C bis 95 °C
- Dreh- und klappbarer Edelstahldeckel mit Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
- Inhalt: ca. 9,0 Liter
- Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: Ø 345 mm, Höhe 360 mm
- Inklusive 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen

GTIN 4015613367736 Art.-Nr. 100058

Soup kettle "De Luxe"



- · Body stainless steel
- · Removable stainless steel insert pot
- Temperature range: 30 °C to 95 °C
- · Hinged stainless steel lid with ladle cut-out, heat-insulated handle
- Volume: approx. 9,0 litres
- Power: 0,4 kW / 230 V 50 Hz
- Size: Ø 345 mm, height 360 mm
- 8 magnetical adhesive soup labels included

GTIN 4015613367736 Code-No. 100058

Soupière "De Luxe"

- Boîtier : acier inoxydable
- Récipient amovible en acier inoxydable
- Plage de température : 30 °C à 95 °C
- Couvercle en inox tournant et rabattable
- Couvercle ajouré, poignées isolées contre la chaleur
- Contenance : env. 9,0 litres
- Puissance : 0,4 kW / 230 V 50 Hz
- Dimensions : Ø 345 mm, hauteur 360 mm
- Dotation : 8 étiquettes magnétiques

GTIN 4015613367736 Code-No. 100058