

HSM SECURIO C18 - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001911121
EAN	4026631056748
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Privat / kleines Büro
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	17-19
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	19-20
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	230 mm

Behälter-/Auffangvolumen	25 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	165
Schnittgeschwindigkeit	50 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB(A)
Leistungsaufnahme	360 W
Spannung	215 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	365 x 542 x 280 mm
Gewicht	9,8 kg
Farbe	weiß