

KS Tools KS Tools Mobile Werkstatt- Handlampe

knickbar, 500 Lumen

Artikelnummer: 272510



Technische Details

Gesamtlänge mm	145 mm	Lichtstrom min.	250 Lumen
Werkzeugtyp	Industrielampe	Netzstecker	USB-C - UCB-A
Leuchtdauer max	4 Std.	Gewichtsklasse Batterie	Klasse 02 (16 - 30g)
Leistung Watt	10 Watt	Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Spritzwasserschutz	IP65	Spannung Stecker	5 V
Lichtstrom max.	500 Lumen	Batterietyp	18650
Funktions-Attribut 1	schlagfest	Breite in mm	59 mm
Anzahl benötigter Batterien	1	Ladezeit	3 Std.
Lichtquelle	10 Watt COB LED +1 x 5 Watt LED Kopflicht	Höhe in mm	27 mm
Schutzklasse	IPX4	Funktions-Attribut 2	spritzwassergeschützt
Batterie-Zusammensetzung	Lithium (wiederaufladbar)	Akkuspannung und Kapazität	3,7 V / 1200 mAh
Lithium-Batterie enthalten	ja	Batterie wiederaufladbar	ja
Betriebstemperatur	- 20° bis + 55°C	Akkutechnologie	Lithium-Ionen
Batterie enthalten	ja	Hauptleuchtmittel	LED
Gewicht Batterie	0,023 kg	Spannung Batterie/Akku	3,7 V
Lichtstrom	250 Lumen / 500 Lumen		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm