


BI-METAAL EasyXCUT M3

Bi-metaal M3 gatzagen met variabele vertanding voor toepassingen waar de snijsnelheid en prijs de grootste uitdagingen zijn. De speciale tandvorm zorgt voor het soepel boren, ook in onregelmatige oppervlaktes.

MXqs

KENMERKEN

- 4/6" variabele vertanding voor schone gaten
- Zaagdiepte van 45mm (1-3/4") om extra diepe gaten in 1 keer te boren
- Uitstekende afvoer van spanen dankzij de special ontworpen brede sleuven
- Schone gaten met een minimale warmteontwikkeling
- Geschikt voor gebruik met elektrische- en accuboormachines



Art.nr.*	Ø MM	Ø INCH	Art.nr.*	Ø MM	Ø INCH
MHB3Q0014B	14	9/16	MHB3Q0065B	65	2 9/16
MHB3Q0016B	16	5/8	MHB3Q0067B	67	2 5/8
MHB3Q0017B	17	11/16	MHB3Q0068B	68	2 11/16
MHB3Q0019B	19	3/4	MHB3Q0070B	70	2 3/4
MHB3Q0020B	20	25/32	MHB3Q0073B	73	2 7/8
MHB3Q0021B	21	13/16	MHB3Q0076B	76	3
MHB3Q0022B	22	7/8	MHB3Q0079B	79	3 1/8
MHB3Q0024B	24	15/16	MHB3Q0083B	83	3 1/4
MHB3Q0025B	25	1	MHB3Q0086B	86	3 3/8
MHB3Q0027B	27	1 1/16	MHB3Q0089B	89	3 1/2
MHB3Q0029B	29	1 1/8	MHB3Q0092B	92	3 5/8
MHB3Q0030B	30	1 3/16	MHB3Q0095B	95	3 3/4
MHB3Q0032B	32	1 1/4	MHB3Q0098B	98	3 7/8
MHB3Q0033B	33	1 5/16	MHB3Q0102B	102	4
MHB3Q0035B	35	1 3/8	MHB3Q0105B	105	4 1/8
MHB3Q0037B	37	1 7/16	MHB3Q0108B	108	4 1/4
MHB3Q0038B	38	1 1/2	MHB3Q0111B	111	4 3/8
MHB3Q0040B	40	1 9/16	MHB3Q0114B	114	4 1/2
MHB3Q0041B	41	1 5/8	MHB3Q0121B	121	4 3/4
MHB3Q0043B	43	1 11/16	MHB3Q0127B	127	5
MHB3Q0044B	44	1 3/4	MHB3Q0133B	133	5 1/4
MHB3Q0046B	46	1 13/16	MHB3Q0140B	140	5 1/2
MHB3Q0048B	48	1 7/8	MHB3Q0146B	146	5 3/4
MHB3Q0051B	51	2	MHB3Q0152B	152	6
MHB3Q0052B	52	2 1/16	MHB3Q0160B	160	6 5/16
MHB3Q0054B	54	2 1/8	MHB3Q0168B	168	6 5/8
MHB3Q0057B	57	2 1/4	MHB3Q0177B	177	6 31/32
MHB3Q0059B	59	2 5/16	MHB3Q0200B	200	7 7/8
MHB3Q0060B	60	2 3/8	MHB3Q0210B	210	8 9/32
MHB3Q0064B	64	2 1/2			



*Om een gatzag te bestellen zonder MXqs adapter, laat de "Q" in het artikelnummer vervallen