

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnr. 7405085



Inbouweenheid met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren
Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.




PA Polyamide

Opmerking extra producttekst | Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.
Extra productbeschrijving 1

Stamgegevens

Bestelnr.	7405085
Type	GES9-3S U 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Dimensie	264x264x67
Kleur	grafietzwart
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	199,50 kg/100 st.

Technische gegevens



Zijhoogte	67,00 mm
Afmeting h	73,00 mm
Breedte buitenmaat	264,00 mm
Breedte inbouwmaat	244,00 mm
Lengte buitenmaat	264,00 mm
Lengte inbouwmaat	244,00 mm
Aantal inbouwbare apparaten	12,00
Aantal inbouwdozen	3,00
Dikte vloerbedekking	10,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	vierkant
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	<input type="checkbox"/>
Inbouwdiepte	73,00 mm
Vloerhoogte	73 mm

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif



Artikelnr. 7405085

Technische gegevens

Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor nat onderhoud	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor inbouw in holle vloer	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanaal	<input checked="" type="checkbox"/>
Met uitsparing vloerbekleding	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	<input type="checkbox"/>
Type inbouwsysteem	UT4
Toelatingen	VDE