

## Sense Wit 495 3800lm 4000K Ra&gt;80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212292  
EAN: 7021982122927

**Elektrisch**

System wattage: 33W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 3800lm  
Werkzaamheid: 115 lm/W  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Plastic Opal  
UGR: UGR<22  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse II SELV

**Energie en goedkeuringen**

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
BVB: Ja

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium  
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

**Montage/Aansluiting**


Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

**Afmetingen**

Hoogte (mm) H: 29  
Diameter (mm) D: 495  
Cut-out (mm): 475  
Inbouwdiepte plafond (mm): 29  
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.42 / 2.857

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 505 x 505 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 2 7