


MarCator 810 S / 810 A / 810 AT / 810 SV / 810 AU. Precíziós mérőóra

- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott ház
- Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerek
- Szállítási terjedelem: Tok

DIN
878




Alkalmazás:

A tapintócsap rugóval visszahúzva, a megtapintás és mérőerő generálás manuálisan (kézzel) történik a felső hüvelyen lévő gomb megnyomásával

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4311000	4311050	4311060	4321000	4329050
Terméktípus		810 S	810 A	810 AT	810 SV	810 AU
Mérési tartomány	mm		10		40	10
Skálaosztás érték	mm			0,01		
Számlap kivitele		0 – 100		100 – 0	0 – 100	100 – 0
Hibahatár, méréstartomány	µm		15		25	15
Hibahatár, 1 fordulat	µm		10		15	10
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm		9		10	9
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm			5		
Ismétlési pontosság f_w	µm			3		5
Írányváltási hiba f_u	µm		3		6	5
Szabad löket	mm	0,1		0,8	0,1	
Measuring force incoming measuring pin			0,7 – 1,3		0,8 – 1,8	-
Szabvány			DIN 878		Gyári szabvány	
Ütésálló mérőegység		•			•	
Kiemelő kupak a mérőcsap végén				•		
Fordított mérőerő irány						•
Skálaátmérő	mm			50		
Mutatófordulat mm-ben	mm			1		
Számlap szín				fehér		

Rendelési sz.	Befogószár	a	c	d	e	f	g	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4311000	8	58	7,5	52	111,5	21	16	23
4311050	8	58	7,5	52	112	22	15	23
4311060	8	58	5,5	52	112	22	15	23
4321000	8	58	8,7	52	169	22	45	24,2
4329050	8	58	7,5	52	111,5	22	4,5	23



Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4373020	Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm)	955
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962