

# Beépíthető mikrométer 6,5 mm és 13 mm

## Specifikáció

Pontosság	±2 μm
Síklapúság	0,001 mm
Skála	Keménykróm bevonat
Orsóemelkedés	0,25 mm
Mérési felület	Edzett acél (> 60 HRC)

## Sorozat 148 - 0,25 mm/ford orsóval

Standard beépíthető mikrométer kis méretben 6,5 mm és 13mm méréstartománnyal.

A következő előnyöket kínálja:


- Finom orsó adagolás 0,25 mm / ford a finombeállításához.




148-132

## Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár	Szár Ø	Készülék vastagság rögzítő anyaghoz [mm]	Tömeg [g]
148-132	0 - 13	Gömb (SR4)	Síma	9,5 mm		30
148-133	0 - 13	Gömb (SR4)	Rögzítővel	9,5 mm	6	35
148-322	0 - 6,5	Gömb (SR4)	Síma	9,5 mm		30
148-323	0 - 6,5	Gömb (SR4)	Rögzítővel	9,5 mm	6	35




148-132 mm



148-322 mm



148-133 mm



148-323 mm

( ): teljesen behúzott orsóval