

## Classic LEDbulb/candle/luster E27/E14 Filament Produktfoto

### CLA LEDCandle ND 4.3-40W P45 E14 FR

Glüh- und Halogenlampen zum Verwechseln ähnlich  
Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Classic LEDbulb/candle/luster E27/E14 Filament -  
LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++  
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2700 K

#### Technische Daten

##### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670643500
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 4.3-40W P45 E14 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696706435
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	14 gr

##### Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	15000
Socket	E14
Technischer Typ	4.3-40W

##### Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbkonsistenz	<6
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Lichtstrom (Nom)	470 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	109 Lm/W
Nennlichtstrom (Nom)	470 Lm

##### Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	40 W
Ausgewiesene Lampenleistung	4,3 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Lampenstrom (Nom)	0 mA

##### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	55 °
--------------------------	------

##### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch	5 kWh/1000h
------------------	-------------

#### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet



#### Abmessungsskizze

