

Artikelnummer: 129799

Kurzbeschreibung: Duwbeugelwagen, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Duwbeugelwagen 850 x 500 mm: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing.

Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking.

Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

[ul] Laadoppervlak: B 850 x D 500 mm Buitenafmetingen: B 970 x D 500 mm Hoogte laadoppervlak: 245 mm Hoogte duwbeugel: 950 mm Draagvermogen: 400 kg Wiel a^m: 160 mm Eigen gewicht: 25 kg[ul]

