

15

1532 06

## Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/  
mono, gerade Ausführung, mit Kegelkopf, Knickschutz  
und Lötanschlüssen



---

Status: Aktiv

---

15

1532 06



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger	PF
Kontakt	CuZn/Stahl, vernickelt
Isolierung	Hartgummi/PVC
Gehäuse	PE

#### Mechanische Daten

Steckzyklen  $\geq 5000$

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei $T_U$ 20 °C)

Durchgangswiderstand	$\leq 50 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke			
☞ 1502 03	☞ 1503 06	☞ 1503 12	
☞ 1522 02	☞ 1522 03	☞ KLK 22	

15

1532 06

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 06	2	100	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel