

Han-Modular Compact side entry M25 black



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 14 001 0503
Beschreibung	Han-Modular Compact side entry M25 black
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19140010503

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Modular [®] Compact
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	Modular Compact
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Kabeleingang	1x M25
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	Bemessungsspannung ≤630 V Bemessungsstoßspannung ≤6 kV Verschmutzungsgrad 3 Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden.
Lieferumfang	4 Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	1 Nm Befestigungsschrauben M3
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP65 im verriegelten Zustand
--------------------------	------------------------------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	35 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140124288
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder