

**NEUTRIK****NYS219**

Horizontale Klinkenbuchse (alle Kontakte sind geschaltet), 3-polig, mit längeren Kontakten

Produkt

Verbindungstyp Jack
Geschlecht female

Electrical

Durchgangswiderstand < 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit 0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt 1 A

Mechanical

Einsteckkraft ≤ 20 N
Aussteckkraft > 10 N
Lebensdauer > 1000 mating cycles
Frontplattenstärke 2 mm

Material

Kontaktbeschichtung SnCe
Kontakte Bronze (CuSn6)
Einsatz Polyamide (PA 6 30 % GR)
Gehäuse Polyamide (PA 6 30 % GR)

Environmental

Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich -20 °C to +70 °C