

LEITFÄHIGE KOFFER UND EINLAGEN



Art.-Nr.	K 2012 ESD	K 2005 ESD	K 2001 ESD	K 2004 ESD	K 2006 ESD	K 2000 ESD	K 2007 ESD	K 2011 ESD	K 2003 ESD NEW
Innenmaße	120 x 80 x 24	170 x 130 x 37	240 x 170 x 42	270 x 185 x 76	335 x 240 x 71	340 x 250 x 53	365 x 245 x 105	375 x 265 x 80	410 x 272 x 113

STANDARDEINLAGEN Bitte Art.-Nr. gesondert angeben!



Rasterschaum-Set

Noppenschaum-Set

Steckschaum-Set

Tiefzieheinlage

Übersicht leitfähige Einlagen für Koffer									
Koffer	K 2012 ESD	K 2005 ESD	K 2001 ESD	K 2004 ESD	K 2006 ESD	K 2000 ESD	K 2007 ESD	K 2011 ESD	K 2003 ESD
Innenmaße mm	120 x 80 x 24	170 x 130 x 37	240 x 170 x 42	270 x 185 x 76	335 x 240 x 71	340 x 250 x 53	365 x 245 x 105	375 x 265 x 80	410 x 272 x 113
Leitfähige Koffer-Einlagen									
N/S:									
Noppenschaum	K 2012 ESD Noppe	K 2005 ESD Noppe	K 2001 ESD Steck	K 2004 ESD Noppe	K 2006 ESD Noppe	K 2000 ESD Noppe	K 2007 ESD Noppe	K 2011 ESD Noppe	K 2003 ESD Noppe
	Zuschnitt / Noppe	Zuschnitt / Noppe	Stecksch / Noppe	Noppe / Noppe	Noppe / Noppe	Noppe / Noppe	Noppe / Noppe	Noppe / Noppe	Noppe / Noppe
R:									
Rasterschaum	nein	nein	K 2001 ESD Raster	K 2004 ESD Raster	K 2006 ESD Raster	K 2000 ESD Raster	K 2007 ESD Raster	K 2011 ESD Raster	K 2003 ESD Raster
Raster in mm	nein	nein	10 x 10 x 17 mm	10 x 10 x 30 mm	10 x 10 x 30 mm	12 x 12 x 20 mm	15 x 15 x 70 mm	12 x 12 x 20 mm	15 x 15 x 70 mm
TE:									
TE 4	TE 4 K 12-6-10	nein	nein	nein	TE 4 K 6-6-10	nein	nein	nein	
innen Fach TE 4	53 x 38 mm	nein	nein	nein	149 x 104 mm	nein	nein	nein	
TE 6	TE 6 K12-6-10	TE 6 K5-6-10	TE 6 K1-6-10	TE 6 K4-6-10	nein	TE 6 K-6-10	nein	TE 6 K11-6-10	
innen Fach TE 6	38 x 35 mm	56 x 50 mm	77x 72 mm	81 x 78 mm	nein	157 x 71 mm	nein	168 x 71 mm	
TE 8	nein	nein	nein	nein	TE 8 K6-6-10	nein	nein	nein	
innen Fach TE 8	nein	nein	nein	nein	140 x 70 mm	nein	nein	nein	
TE 9	nein	TE 9 K5-6-10	TE 9 K1-6-10	TE 9 K4-6-10	nein	TE 9 K-6-10	nein	TE 9 K11-6-10	
innen Fach TE 9	nein	50 x 36 mm	72 x 50 mm	81 x 50 mm	nein	102 x 71 mm	nein	108 x 71 mm	
TE 12	TE 12 K12-6-10	nein	TE 12 K1-6-10	nein	nein	TE 12 K-6-10	nein	TE 12 K11-6-10	
innen Fach TE 12	25 x 24 mm	nein	53 x 50 mm	nein	nein	102 x 71 mm	nein	102 x 71 mm	
TE 24						TE 24 K-6-10			
innen Fach TE 24						50 x 47 mm			