


Artikel 88114

Diebstahlhemmende Blechschrauben mit Linsenkopf und Pin-ISR-Antrieb

Form C = mit Spitze



Maße	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
d_k	6,9	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,6	3,05	3,55	3,95	4,55
$a_{max.}$	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
Pin-ISR-Größe	T10	T15	T25	T27	T27