

## META

### Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 636 mm, Fachlast 150 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 161513



Das Lagersystem



## META System-Steckregal CLIP

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld





- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 636 mm
- Feldlast 2400 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstreben und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar








## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Systemregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2500 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben // Aussteifungstraversen
Breite	1056 mm	Systemlochung	50 mm
Tiefe	636 mm	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstreben und Ebenen gem. Angebot
Fachlast	150 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	2400 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1000 mm	Gewicht	43,5372 kg
Fachtiefe	600 mm		

## Zubehör

		
503370		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß