

## **fetra** **Tischwagen** **GREY EDITION**

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL7016  
Anthrazitgrau, mit TPE-Bereifung



**fetra**  
Transportgeräte



**Artikelnummer: 215374**

## **fetra Tischwagen GREY EDITION**

### **2 Etagen**






Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1397 x 809 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie




## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	600 kg	Schiebebügelausrichtung	waagrecht
Ladeflächenlänge	1200 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	800 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Holz	Rad-Ø	200 mm
Traglast Etage	200 kg	Radlager	Rillenkugellager
Boardleiste	keine	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	900 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1397 mm	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Breite	809 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahlrohr	Anlieferung	zerlegt
Euronorm	nein	Garantie	10 Jahre
Aufbauten	Schiebebügel und Etage	Gewicht	58 kg

## Zubehör

225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505133



Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm