

## Casoo Bockrolle



Traglast 350 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 59 mm, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243360

### Bockrolle

- Traglast 350 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	350 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Elastik	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	200 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	2,264 kg