

Flaschenauszug mit Rohrrahmen mit MOVENTO Auszügen

- Rohrrahmen mit Vollauszug Movento
- Synchronisierter Lauf inkl. Softstopp und Selbstszug
- Vollauszug über Kupplung ein- und aushängbar
- Tragkraft 40 kg - Über die Kupplung einstellbar:
 - Seitenverstellung +/- 1.5 mm
 - Tiefenverstellung +/- 2 mm
 - Höhenverstellung + 3 mm
 - Neigungsverstellung
- Zur Seitenmontage mit Systemschrauben mit Kreuzschlitz für Rasterbohrung Durchmesser 5 mm
- Für 300er Elemente bei Verwendung von 2 Distanzleisten
- Distanzleisten erlauben verschiedenen Einbaugrößen mit dem selben Flaschenkorbauszug
- Montage der Front direkt am Rohrrahmen
- Rohrrahmen mit verschiedenen Einhängkörben
- Jeder Ablage- und Flaschenkorb standardmäßig mit Bodeneinlegematte
- Beigelegter-Montage-Set:
 - 2 x Distanzclips Art. 01.7 MOV-DC
 - 4 x Systemschrauben Senkkopf mit Kreuzschlitz L 13 mm
 - 8 x Systemschrauben Senkkopf mit Kreuzschlitz L 20 mm
- Châssis en tube avec extension totale Movento
- Extration synchronisée avec softstopp et rentrée automatique
- Extension totale avec joint à plaquette pour accrochement et décrochement
- 40 kg de force portante - Adjustable parmi la friction:
 - latéralement +/- 1.5 mm
 - en profondeur +/- 1.5 mm
 - en hauteur +/- 1.5 mm
 - inclination
- Pour fixation latérale avec vis à tête évasée pour trous 5 mm
- Pour éléments de 300 mm avec deux entretoises
- Entretoises d'écartement permettent différents largeurs de fixation à la paroi avec le même porte-bouteilles coulissant
- Montage de la partie frontale directement au châssis en tube
- Châssis en tube avec différents paniers accrochables
- Chaque panier et porte-bouteilles avec natte du fond
- Set de montage inclus:
 - 2 x clips Art. 01.7 MOV-DC
 - 4 x vis à tête évasée avec entaille à croix L 13 mm
 - 8 x vis à tête évasée avec entaille à croix L 20 mm
- Ablagekorb mit Bodeneinlegematte
- Panier avec natte du fond



■ Distanzleiste ■ Entroise d'écartement Art. 04.500.01-1



Extensions porte-bouteilles avec cadre en tube avec coulisses MOVENTO




Art. 01.760.01-1

- Flaschenkorb mit Bodeneinlegematte

- Porte-bouteille avec natte du fond

Art. 30.121.04-1




■ Distanzclip-Set ■ Clip-Set

Art. 01.7 MOV-DC



Art.-Nr.	Flaschenauszüge weiss RAL 9003 für 275-er Elemente mit Seitenwänden 19 mm	Extension porte-bouteilles blanc RAL 9003 pour éléments 275 mm avec côtés 19 mm
01.760.01-1	AB 237 x 503 x 530 mm H, für 8 Flaschen	LE 237 x 503 x 530 mm H, pour 8 bouteilles
Art.-Nr.	Ablagekörbe weiss RAL 9003	Paniers blanc RAL 9003
30.111.02-1	195 x 485 x 70 mm H	195 x 485 x 70 mm H
Art.-Nr.	Flaschenkörbe weiss RAL 9003	Porte-bouteilles blanc RAL 9003
30.121.03-1	195 x 485 x 70 mm H, für 8 Flaschen	195 x 485 x 70 mm H, pour 8 bouteilles
30.121.04-1	195 x 485 x 125 mm H, für 8 Flaschen	195 x 485 x 125 mm H, pour 8 bouteilles
Art.-Nr.	Distanzleiste 12,5 mm = DL (1 Stück)	Barre-enretoise 12,5 mm = DL 12,5 mm (1 pièce)
04.500.01-1	weiss, Länge 486 mm, abschnittbar	blanc, Longuer 486 mm, coupable
Art.-Nr.	Distanzclip-Set 6 mm = DC (2 Stück)	Clip-Set 6 mm = DC (2 pièces)
01.7 MOV-DC	weiss	blanc



Einbauvarianten für Flaschenauszüge mit Rohrahmen Variante de montage pour porte-bouteilles avec cadre en tube

Aussenbreiten Grund-Set = AB in mm
Largeurs extérieurs Set-coulissant = LE in mm
AB/LE 237 mm

Aufdoppelung einseitig des Grundsets AB
Caler la largeur LE du Set d'une côté

6 mm (2 x DC 6)	AB/LE 243.0 mm	(für 275-er Element mit Setenwänden 16 mm) (élément 275 mm avec cotes de 16 mm)
12.5 mm (1 x DL 12.5)	AB/LE 249.5 mm	
25 mm (2 x DL 12.5)	AB/LE 262.0 mm	(für 30-er Element mit Setenwänden 19 mm) (pour élément 275 mm avec cotes de 19 mm)
31 mm (2 x DL 12.5 + 1 x DC-Set 6 mm)	AB/LE 268.0 mm	(für 30-er Element mit Setenwänden 16 mm) (pour élément 275 mm avec cotes de 16 mm)

Aufdoppelung beidseitig des Grundsets AB
Caler la largeur LE du Set de deux côtés

12 mm (4 x DC 6)	AB/LE 249.0 mm	
25 mm (2 x DL 12.5)	AB/LE 262.0 mm	(für 30-er Element mit Setenwänden 19 mm) (pour élément 300 mm avec cotes de 19 mm)
31 mm (2 x DL 12.5 + 1 x DC-Set 6 mm)	AB/LE 268.0 mm	(für 30-er Element mit Setenwänden 16 mm) (pour élément 300 mm avec cotes de 16 mm)
50 mm (4 x DL 12.5)	AB/LE 287.0 mm	