


**XK-410**

Starre axiale Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Schraubanschluss.**



**XK-410**

In-line Ø 4 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve, for self-assembly of test leads. **Screw connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)		*Farben *Colours
<b>XK-410</b>	<b>66.9155-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm max. 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni	21 22 23 24 25 26



Montageanleitung **MAH548**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)



Assembly instructions **MAH548**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

**Ø 4 mm-Klemmstecker**

**Ø 4 mm Clip-on Plugs**


**SKLS4**

Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für das direkte Anklammern abisolierter Litzen. Mit starrer Isolierhülse. **Klemmanschluss.**



**SKLS4**

Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for clamp-connecting stranded wires. With rigid insulating sleeve. **Clamp connection.**



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colours
<b>SKLS4</b>	<b>22.3007-*</b>	600 V, CAT II / max. 10 A <sup>1)</sup>	Ni	21 22

<sup>1)</sup> Bei der Installation dieses Adapters muss der Anschluss spannungsfrei sein.

<sup>1)</sup> During installation of this clip-on plug, the terminal must not be connected to the supply.



Beilegezettel **RZ005**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)



RZ Sheet **RZ005**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)