



TruTool S 250 olló, 18 V LiHD akku

Műszaki adatok

TruTool S 250 olló, 18 V LiHD akku

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	3 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	20 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	4 m/min - 7 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	1300 1/min
LÖKETSZÁM ÜRESJÁRAT ESETÉN	1540 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	20 mm
FESZÜLTSG	18 V

TÖMEG

TÖMEG (4 AH-AKKUVAL)	2,6 kg
----------------------	--------