

PRODUKTDATENBLATT

HRB

TOPLINE ●●●

- Lange Lebensdauer
- Gleichmäßige Schleifleistung durch permanentes Freisetzen von Korn
- Auch zum Strukturieren von Holz geeignet

Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen.

i Borstenfarbe Rot: coarse
Blau: fine



Typenbezeichnung	HRB
Artikelbezeichnung 1	Rundbürste
Artikelbezeichnung 2	Borstenfarbe Grau: SIC
Artikel-Nr.	353119
GTIN	4011890075180
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,256 kg
Produktabmessung	140 x 55 x 30 x M14
Durchmesser 1	140 mm
Besatzhöhe	55 mm
Besatzbreite	30 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Körnung SU	46
maximale Drehzahl	2500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK08
Produktkategorie-Text	DB
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	160 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	300 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,256 kg
Zolltarifnummer	96035000
Herkunftsland	DE