



# Ausblaspistolen

## Top-Auswahl für Druckluftprofis

Qualitäts-Ausblaspistolen von ELMAG® mit stufenloser Regulierung des Druckluftstroms, für höchste Ansprüche und professionellen Dauereinsatz in Gewerbe und Industrie.



### Ausblaspistolen 60 A / 60 A/UV TURBO / 60 B

- Handliche Standardmodelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 60 A mit kurzer Ausblasdüse zur Formung eines optimalen Ausblaskegels
- 60 A TURBO mit Turbodüse zur progressiven Luftmengenerhöhung durch Ansaugschlitz
- 60 B mit praktischer Langrohrdüse 200 mm
- Alle Modelle Druckluftanschluss G 1/4"

### SOFT Ausblaspistole

- Praktisches Ausblastool für den raschen Einsatz, gute Lösung für den fix eingerichteten Arbeitsplatz an Produktionslinien
- 4 m Spiralschlauch
- Druckluftanschluss G 1/4"

### Ausblaspistolen PROFI

- Super-ergonomische Pistolenmodelle für den professionellen Einsatz
- Schlagfestes, besonders leichtes Hostaform-Gehäuse
- Ausblaspistole PROFI 150 mm mit unterschiedlichen Aufsteckdüsen lieferbar



PROFI mit Rohr 150 mm, gebogen



PROFI mit Rohr 150 mm, GI-Düse



PROFI 300 mm



PROFI Kupferrohr 1.000 mm

### Sprühdüse für Sprühmittel

Hocheffiziente Sprühdüse mit Ansaugfilter, 3 Meter Schlauch

### Aufsteckdüsen für PROFI mit Rohr 150 mm

Sicherheitsdüse 2 bar	Sicherheitsdüse radial	Turbodüse	Coandadüse
Druckbegrenzung auf maximal 2 bar	Entschärfung des Druckluftstrahls durch Radialbohrungen	Erhöhung der Druckluftmenge durch Ansaugschlitz	Sehr leise, deutliche Reduzierung des Austrittsgeräusches

Ausblaspistolen		EAN 90 04853
		Bestellnummer
Ausblaspistole 60 A	Mit kurzer Ausblasdüse	42060 3
Ausblaspistole 60 A/UV	Mit Turbodüse	42063 4
Ausblaspistole 60 B	Mit Langrohrdüse 200 mm	42061 0
Ausblaspistole SOFT	Mit 4 m Spiralschlauch	32220 4
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, gebogen	32212 9
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, Sicherheitsdüse 2 bar	32213 6
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, Sicherheitsdüse radial	32215 0
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, Turbodüse	32217 4
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, Coandadüse	32211 2
Ausblaspistole PROFI	Rohr 150 mm, GI-Düse	32216 7
Ausblaspistole PROFI	Rohr 300 mm, gerade	32214 3
Ausblaspistole PROFI	Kupferrohr 1.000 mm	32218 1
Sprühdüse	Mit Ansaugfilter und 3 m Schlauch	32238 9

Top-ergonomische Pistolenmodelle für Dauernutzer, mit superleichtem Aluminium-Gehäuse:



### Kombi-Ausblaspistole INDUSTRIE

- Kurzdüse und aufschraubbare Langrohrdüse 150 mm
- Durch Aufsteckdüsen erweiterbar
- Besonders robust und langlebig
- Druckluftanschluss G 1/4"

EAN/Bestellnr.  
90 04853 32087 3

### Ausblaspistole TURBO PA-CV Metall

- Gehäuse ähnlich Modell INDUSTRIE
- Turbodüse mit Ansaugöffnungen für progressive Luftmengenerhöhung
- Druckluftanschluss G 1/4"

EAN/Bestellnr.  
90 04853 32089 7