

Automatische Industrie-Schlauchaufroller

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > Gehäuse je nach Modell: Stahl lackiert oder Edelstahl AISI 304
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlusschlauch sind serienmäßig



INDUSTRIE 530/12, 540/12, 530/32, 530/31

- > Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Mod. 530/12, 540/12 für Druckluft & Kaltwasser (20 bar) - große Schlauchdimension
- > Mod. 530/32, 530/31 für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)

INDUSTRIE 4432/32 „ABS“

- > Rahmen, Drehgelenk und wasserführende Bauteile aus Edelstahl AISI 304
- > Trommel aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt -> nach ATEX 94/9



Made in Italy

INDUSTRIE 532/31

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Für Hochdruckreiniger (200 bar / 130 °C)

INDUSTRIE 533/21 - 543/22

- > Komplett aus Edelstahl AISI 304
- > Spezielle Hygieneschläuche für Lebensmittelbereich (blau, abriebfest)
- > Für Druckluft, Kalt- und Heißwasser (100 bar / 130 °C)

Modell	Schlauchqualität	Schlauchdimension Ø	Schlauchlänge m	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeitsdruck max.	Abmessungen cm				EAN 90 04853 Bestellnummer
							l	b	h	kg	
INDUSTRIE 530/12	GI	13X20mm	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	56	20	55	28	43005 3
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26mm	20	IG 1"	AG 3/4"	20	57	30	55	39	43000 8
INDUSTRIE 530/32	GI-HD	3/8"	20	IG 3/8"	AG 3/8"	200 bar 130°C	56	20	55	36	43018 3
INDUSTRIE 530/31	GI-HD	3/8"	25	IG 3/8"	AG 3/8"	200 bar 130°C	56	20	55	37	43017 6
INDUSTRIE 4432/32 ABS	GI-HD	3/8"	18	IG 3/8"	AG 3/8"	200 bar 130°C	46	19	45	19	43021 3
INDUSTRIE 532/31	GI-HD	3/8"	25	IG 3/8"	AG 3/8"	200 bar 130°C	56	20	55	37	43025 1
INDUSTRIE 533/21	Hygienic	13X20mm	20	IG 1/2"	AG 1/2"	100 bar 130°C	56	20	55	31	43030 5
INDUSTRIE 543/22	Hygienic	19x26mm	20	IG 3/4"	AG 3/4"	100 bar 130°C	57	30	55	39	43031 2