

## Winkelschleifer

**L 21-6 230**

**Bestell-Nr. 391.514**



### 2100 Watt Zweihand-Winkelschleifer, 230 mm

- Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie durch eine Metallkappe geschütztes Spindellager erhöhen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Griffgünstiges, sehr schlankes Motorgehäuse für eine optimale Führung und Handhabung. Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- SoftVib-Handgriff für reduzierte Schwingungen, in drei Positionen montierbar
- Hinterer Stielhandgriff mit Softeinlage für sicheren Griff
- Schalter mit Einschaltperre und Arretierung
- Wiederanlaufperre nach Stromausfall
- Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- Spindelarrretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Trenn-Schutzhaube, optionales Zubehör (Bestell-Nr. 389.625)

### Zubehör

#### Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

**Abmessung VE  
in mm:**

**230 Ø x 22,2 1**

**Bestell-Nr.**

**349.054**

### Technische Attribute L 21-6 230

Max. Schleifkörper-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 /min
Leistungsaufnahme	2100 Watt
Leistungsabgabe	1250 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Spannhals-Ø	64 mm
Gewicht	5,2 kg

### Grundausrüstung

- 1 Schutzhaube 230 Ø schleifen
- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Stirnlochschlüssel BL 5
- 1 Spannflansch
- 1 Spannmutter M 14

## Winkelschleifer

### SDS-Clie Schnellspannmutter M 14

---



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

### SoftVib-Handgriff

---



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 14	1	325.384