

Ankernagler ST2-ANK60 für Ankernägel Type ANK von 40-60 mm



Technische Daten:

Gewicht: 2,5 kg
Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 3,1 l/Nagel
LxBxH: 316 x 116 x 278 mm

Anwendungsbeispiele:

Holzverbinder wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Sparrenfettenanker, Lochplatten, Sparrenfußbeschläge, Flachstahlanker, Windrispen und vieles mehr

Serienmäßige Ausstattung:

- Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
 - Griffschutz
 - Geräushdämpfer
 - im Metall-Transportkoffer
-
- Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins
 - Schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
 - Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel