

Bedienungsanleitung

Automatischer Druckluftaufroller

Artikel-Nr	Schlauch	Max Druck Trommel	Max Druck Schlauch	Schlauch Eingang	Schlauch Ausgang	Material
12612	10x16mm	12bar	80bar	1m	10m	PVC Gewebe <input checked="" type="checkbox"/>
12613	8x12mm	12bar	80bar	1m	15m	PU Gewebe <input type="checkbox"/>

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte
www.as-schwabe.de

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Instruktionen. Unsachgemäße oder falsche Benutzung kann zu Schäden, Unfällen, Personenschäden oder Beschädigungen der Trommel führen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.

Produktbeschreibung

Der 10m/15m automatische Druckluftaufroller ist aus hochwertigen Materialien und Teilen erstellt. Durch das einfache Prinzip des Druckluftaufrollers kann der Schlauch ohne Kraftanstrengung ein- und ausgerollt werden, was diese Trommel sehr benutzerfreundlich macht. Der automatische Druckluftaufroller hat einen leichten, unverschleißbaren Schlauch, umgeben von einem harten Kunststoffgehäuse.

Installation

Die Trommel wurde für die Befestigung an Wänden konzipiert.

- Schritt 1: Platzieren Sie die Halterung an der gewünschten Stelle der Wand und markieren Sie sich die Bohrlöcher. (Bild 1)
- Schritt 2: Bohren Sie die vormarkierten Löcher.
- Schritt 3: Benutzen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben um die Halterung an der Wand zu befestigen. (Bild 2)




chart 1




chart 2




chart 3

Warnung

1. Lassen sie das Produkt bei Kälte nicht im Freien, da die automatische Aufwickelfunktion durch Frost beeinträchtigt werden kann.
2. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
3. Das Produkt nicht öffnen.
4. Aggressive Chemikalien, Reinigungsmittel und Fette sollten nicht in den Schlauch gelangen, und auch nicht zum Reinigen des Produktes verwendet werden.
5. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von scharfen Kanten, um den Schlauch nicht zu beschädigen. Positionieren Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen.
6. Das Produkt ist größtenteils aus Kunststoff. Um Beschädigungen zu verhindern, überlasten Sie das Produkt nicht.
7. Trennen Sie die Leitung nach Gebrauch

Einrasten und Aufwickeln

1. Wenn der Schlauch die gewünschte Länge erreicht hat, ziehen Sie langsam daran, bis Sie den Einrast-Klick hören. Dann ist die Trommel automatisch verriegelt.
2. Wenn Sie mehr Länge benötigen, ziehen Sie den Schlauch weiter wie gewünscht heraus, bis Sie wieder den Einrast-Klick hören.
3. Zum Einlassen des Schlauches ziehen Sie den Schlauch ca. 40cm aus der Trommel. Wenn kein Klick hörbar ist, lassen Sie den Schlauch langsam zurück in die Trommel gleiten.
4. Halten Sie bei der automatischen Rückführung den Schlauch fest, da ein unkontrolliertes Zurücklassen des Schlauches zu Unfällen führen kann

Instandhaltung

1. Tauchen Sie die Trommel nicht in Wasser oder Reinigungsmittel, da diese die Einbauten beschädigen können.
2. Um das Gehäuse zu reinigen, benutzen Sie ein feuchtes Tuch, und wischen Sie über die Trommel.
3. Um den Schlauch zu reinigen benutzen Sie ein Tuch, und lassen den Schlauch langsam in die Trommel zurück gleiten.
4. Wenn Sie Probleme haben, den Schlauch zurück in die Trommel gleiten zu lassen, benutzen Sie ein Tuch mit etwas Maschinenöl, und ölen Sie den Schlauch damit ein.