

Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642, stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:


Stal nierdzewna A2 lub stal nierdzewna A4.

Wersja:

Stal nierdzewna A2-70, niepowlekana.

Stal nierdzewna A4-70, niepowlekana.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	L	K	T	D1	SW
K0708.104X10	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M4	10	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X12	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M4	12	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X16	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M4	16	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M4	20	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M4	25	2,3	1,8	8	2,5
K0708.105X10	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	10	2,8	2,3	10	3
K0708.105X12	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	12	2,8	2,3	10	3
K0708.105X16	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	16	2,8	2,3	10	3

Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642, stal nierdzewna

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	L	K	T	D1	SW
K0708.105X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	20	2,8	2,3	10	3
K0708.105X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	25	2,8	2,3	10	3
K0708.105X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M5	30	2,8	2,3	10	3
K0708.106X10	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	10	3,3	2,5	12	4
K0708.106X12	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	12	3,3	2,5	12	4
K0708.106X16	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	16	3,3	2,5	12	4
K0708.106X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	20	3,3	2,5	12	4
K0708.106X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	25	3,3	2,5	12	4
K0708.106X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	30	3,3	2,5	12	4
K0708.106X35	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	35	3,3	2,5	12	4
K0708.106X40	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	40	3,3	2,5	12	4
K0708.106X45	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	45	3,3	2,5	12	4
K0708.106X50	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	50	3,3	2,5	12	4
K0708.106X60	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M6	60	3,3	2,5	12	4
K0708.108X16	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	16	4,4	3,5	16	5
K0708.108X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	20	4,4	3,5	16	5
K0708.108X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	25	4,4	3,5	16	5
K0708.108X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	30	4,4	3,5	16	5
K0708.108X35	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	35	4,4	3,5	16	5
K0708.108X40	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	40	4,4	3,5	16	5
K0708.108X45	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	45	4,4	3,5	16	5
K0708.108X50	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	50	4,4	3,5	16	5
K0708.108X60	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M8	60	4,4	3,5	16	5
K0708.110X16	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	16	5,5	4,4	20	6
K0708.110X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	20	5,5	4,4	20	6
K0708.110X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	25	5,5	4,4	20	6
K0708.110X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	30	5,5	4,4	20	6
K0708.110X35	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	35	5,5	4,4	20	6
K0708.110X40	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	40	5,5	4,4	20	6
K0708.110X45	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	45	5,5	4,4	20	6
K0708.110X50	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	50	5,5	4,4	20	6
K0708.110X60	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	60	5,5	4,4	20	6
K0708.110X70	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M10	70	5,5	4,4	20	6
K0708.112X20	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	20	6,5	4,6	24	8
K0708.112X25	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	25	6,5	4,6	24	8
K0708.112X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	30	6,5	4,6	24	8
K0708.112X35	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	35	6,5	4,6	24	8
K0708.112X40	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	40	6,5	4,6	24	8
K0708.112X45	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	45	6,5	4,6	24	8
K0708.112X50	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	50	6,5	4,6	24	8
K0708.112X60	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	60	6,5	4,6	24	8
K0708.112X70	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	70	6,5	4,6	24	8
K0708.112X80	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M12	80	6,5	4,6	24	8
K0708.116X30	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	30	7,5	5,3	30	10
K0708.116X35	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	35	7,5	5,3	30	10
K0708.116X40	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	40	7,5	5,3	30	10
K0708.116X45	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	45	7,5	5,3	30	10
K0708.116X50	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	50	7,5	5,3	30	10
K0708.116X60	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	60	7,5	5,3	30	10
K0708.116X70	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	70	7,5	5,3	30	10
K0708.116X80	stal nierdzewna A2	70	z polyskiem	M16	80	7,5	5,3	30	10
K0708.604X10	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M4	10	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X12	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M4	12	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X16	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M4	16	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M4	20	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M4	25	2,3	1,8	8	2,5
K0708.605X10	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	10	2,8	2,3	10	3
K0708.605X12	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	12	2,8	2,3	10	3
K0708.605X16	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	16	2,8	2,3	10	3
K0708.605X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	20	2,8	2,3	10	3
K0708.605X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	25	2,8	2,3	10	3
K0708.605X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M5	30	2,8	2,3	10	3

Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642, stal nierdzewna

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Klasa wytrzymałości	Powierzchnia korpusu	D	L	K	T	D1	SW
K0708.606X10	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	10	3,3	2,5	12	4
K0708.606X12	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	12	3,3	2,5	12	4
K0708.606X16	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	16	3,3	2,5	12	4
K0708.606X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	20	3,3	2,5	12	4
K0708.606X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	25	3,3	2,5	12	4
K0708.606X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	30	3,3	2,5	12	4
K0708.606X35	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	35	3,3	2,5	12	4
K0708.606X40	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	40	3,3	2,5	12	4
K0708.606X45	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	45	3,3	2,5	12	4
K0708.606X50	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	50	3,3	2,5	12	4
K0708.606X60	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M6	60	3,3	2,5	12	4
K0708.608X16	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	16	4,4	3,5	16	5
K0708.608X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	20	4,4	3,5	16	5
K0708.608X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	25	4,4	3,5	16	5
K0708.608X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	30	4,4	3,5	16	5
K0708.608X35	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	35	4,4	3,5	16	5
K0708.608X40	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	40	4,4	3,5	16	5
K0708.608X45	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	45	4,4	3,5	16	5
K0708.608X50	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	50	4,4	3,5	16	5
K0708.608X60	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M8	60	4,4	3,5	16	5
K0708.610X16	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	16	5,5	4,4	20	6
K0708.610X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	20	5,5	4,4	20	6
K0708.610X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	25	5,5	4,4	20	6
K0708.610X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	30	5,5	4,4	20	6
K0708.610X35	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	35	5,5	4,4	20	6
K0708.610X40	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	40	5,5	4,4	20	6
K0708.610X45	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	45	5,5	4,4	20	6
K0708.610X50	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	50	5,5	4,4	20	6
K0708.610X60	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	60	5,5	4,4	20	6
K0708.610X70	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M10	70	5,5	4,4	20	6
K0708.612X20	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	20	6,5	4,6	24	8
K0708.612X25	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	25	6,5	4,6	24	8
K0708.612X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	30	6,5	4,6	24	8
K0708.612X35	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	35	6,5	4,6	24	8
K0708.612X40	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	40	6,5	4,6	24	8
K0708.612X45	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	45	6,5	4,6	24	8
K0708.612X50	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	50	6,5	4,6	24	8
K0708.612X60	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	60	6,5	4,6	24	8
K0708.612X70	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	70	6,5	4,6	24	8
K0708.612X80	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M12	80	6,5	4,6	24	8
K0708.616X30	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	30	7,5	5,3	30	10
K0708.616X35	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	35	7,5	5,3	30	10
K0708.616X40	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	40	7,5	5,3	30	10
K0708.616X45	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	45	7,5	5,3	30	10
K0708.616X50	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	50	7,5	5,3	30	10
K0708.616X60	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	60	7,5	5,3	30	10
K0708.616X70	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	70	7,5	5,3	30	10
K0708.616X80	stal nierdzewna A4	70	z polyskiem	M16	80	7,5	5,3	30	10