


## Trzpień montażowy, stal nierdzewna

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Obudowa i przycisk ze stali nierdzewnej.  
Kulka, sprężyna i pierścień rozprężny ze stali nierdzewnej.  
Oring z FKM.

#### Wersja:

Obudowa niepowlekana.  
Przycisk niepowlekany.  
Kulka ulepszana cieplnie.

#### Wskazówka:

Wymiary montażowe forma A, dla grubości płyt 6 mm.  
Wymiary montażowe forma B, dla grubości płyt od 6 do 16 mm.


#### Uwaga:

Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją K1065.

#### Wyposażenie:


Tuleja montażowa K1065.

### Rysunki



## Trzpień montażowy, stal nierdzewna

### Rysunki



### Przegląd artykułów

#### Trzpień montażowy, stal nierdzewna

Nr Zamówienia	D	D1	D2	D3	M	L1	L2	L5	H	H1	H2	H3	SW	D5	D6	T	Siła zacisku maks. N	Siła ścinania kN	Siła rozsuwania kN	Odporność termiczna
K1063.6211	12	6	23	8	M8	19	21	13,5	25,8	18	6	5,5	10	8	13	10	30	3	0,5	≤180 °C
K1063.10241	16	10	32	12	M12x1,5	21,5	23,5	16	39,4	29	12	7	13	12	17	16	50	9	1,5	≤180 °C