

Artikelnummer: 135083

Kurzbeschreibung: Behälterpumpenset BS Vario, elektrisch, Tauchtiefe 700 mm

Langbeschreibung: Behälterpumpenset BS Vario, elektrisch, Tauchtiefe wahlweise 500, 700 oder 1000 mm: Das Behälterpumpenset BS Vario arbeitet elektrisch und dient dem Abfüllen dünnflüssiger Medien. Beim Behälterpumpenset BS Vario liegt die maximale Tauchtiefe wahlweise bei 500, 700 oder 1000 mm. Das durchdachte Behälterpumpenset BS Vario eignet sich ideal zum sicheren Abfüllen dünnflüssiger Medien wie Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto-Entwickler und -fixierer, Glykole, Phosphor- und Salzsäure sowie Wasserstoffperoxid. Dank des bedienerfreundlichen und ergonomischen Designs lassen sich problemlos auch kleine Mengen aus Kanistern, Hobbocks oder Fässern entnehmen. Der 200 Watt Motor ist innenbelüftet, der Schlauch aus PVC und 1,5 Meter lang. Die Fördermenge beträgt 75 (22) Liter in der Minute, die Förderhöhe 7 (m WS) und die maximale Mediumtemperatur liegt bei 50 Grad. Das Einsatzgebiet von dem Behälterpumpenset BS Vario umfasst wahlweise 500, 700 oder 1000 Millimeter Tauchtiefe. Weitere Details: Zum sicheren Abfüllen dünnflüssiger Medien Einsetzbar für Akkusäure, Ammoniakwasser, Foto-Entwickler/-Fixierer, Glykole, Phosphorsäure, Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Zur Entnahme kleiner Mengen aus Hobbocks, Kanistern und Fässern Ergonomisch, bedienerfreundliches Design 200 Watt Motor innenbelüftet 1,5 m PVC- Spiralschlauch -- $\frac{3}{4}$ " Lutz-Zapfventil, Schlauchklemmen und Aufhängevorrichtung Material: PP Dichte: 1,3 kg/dm Viskosität: 300 mPas Fördermenge: 75 (22) l/min Förderhöhe: 7 (m WS) Max. Mediumtemperatur: 50 Grad Tauchtiefe: 500 mm oder 700 mm oder 1000 mm



EAN/GTIN: 4250155197162