

**Artikelnummer:** 96008

**Kurzbeschreibung:** Doppel-Stirnwandwagen,  
1200x800 mm

**Langbeschreibung:** Doppel-Stirnwandwagen: Mit 2 Stirnwänden robuste Konstruktion erleichtert Ihnen die Transportarbeit serienmäßig pulverbeschichtet, blau RAL 5010 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor Stirnwände: 500 mm hoch Ladehöhe: 285 mm Tragfähigkeit: 600 kg Fahrwerk sehr wendig auch auf engstem Raum 2 Lenk- und 2 Bockrollen, je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 geringer Rollwiderstand, wartungsfrei Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung

**EAN/GTIN:** 4250448500327

