


ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 7 ports

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.02.5057 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 14.02.5057 |
| EAN (pièce unique) | 7630049621534 |



Avec ce hub, vous pouvez connecter jusqu'à sept périphériques USB 3.0 au port USB 3.0 d'un PC. Chaque port peut être individuellement activé / désactivé.

- Sept connexions USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (prises de type A) pour SSD / HDD, clés USB ou périphériques
- Chaque port peut être activé et désactivé individuellement
- Câble de connexion avec prise USB type A
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit / s
- Rétrocompatible avec USB 2.0 et USB 1.1; détermination automatique du taux de transmission optimal
- Alimentation: 5 V DC, 2A

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | hubs & concentrateurs |
| Types de produits | USB Hub |
| Couleur | noir |
| Comprend | Hub, câble USB (A-B, 1m), adaptateur secteur |

| | |
|----------------------------|--|
| Raccordement des appareils | 7x USB Type A |
| Qualité de transmission | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |
| Type de connecteur face 1 | USB 3 Type B |
| Genre du connecteur face 1 | Femelle |
| Type de connecteur face 2 | USB 3 Type A |
| Genre du connecteur face 2 | Femelle |
| Nombre de ports | 7 |
| Domaine d'emploi | externe |
| Matériel (boîtier) | Métal |
| Dimensions (HxLxP) | 22 x 46 x 128 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Particularités techniques | Interrupteur d'alimentation individuel et voyants LED bleus contrôlant chaque port |
| Hauteur | 22 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Profondeur | 128 mm |
| Poids | 105 g |
| Hauteur du colis | 40 mm |
| Largeur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 0.2 kg |