

**Ausführung:**

- Profischlammsauger als mobile regelbare 4-fach Membranpumpe
- Ansaughöhe bis 6,5 m
- im Gegensatz zu herkömmlichen Kreiselpumpen schadet der Pumpe ein Trockenlauf nicht, die besondere Membrantechnik erlaubt sogar trockenes Ansaugen, d. h. ein Anfüllen des Pumpengehäuses oder gar der Schläuche ist nicht erforderlich
- zum Schutz der Membrane sollte jedoch das Fördern von spitzen und scharfkantigen Gegenständen vermieden werden. Der USS 7000 darf nicht für ölhaltige Medien eingesetzt werden
- Der USS 8000 ist eine Sonderausführung für ölhaltige Medien
- maximale Förderguttemperatur 40°C

**Einsatzgebiete:**

- universelle Entwässerungs- und Reinigungsaufgaben (überflutete und verschlammte Keller, Schwimmbecken etc.)

**Lieferumfang:**


- steckerfertig mit 10 m Anschlusskabel
- 3,5 m Saug- und Druckschlauch 1"
- 3 Stück Saugdüsen
- 3 Stück Saugrohre 0,5 m aus Edelstahl

**Technische Daten:**

Art.-Nr.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	KG [mm]	DA	Gewicht [kg]
15658	230	1.000	750	3,7	5,8	12,0	15	1 1/4" AG	45

**Kennlinie:**

H (m)


**Produktvorteile:**

- starke und regelbare 4-fach Membranpumpentechnologie
- für Trockenlauf geeignet
- umfangreiches Serienzubehör
- Ölbeständigkeit (Ausführung USS 8000)

**Abmessungen:**

