

fetra Tischwagen GREY EDITION

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7016
Anthrazitgrau, mit TPE-Bereifung



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 215374

fetra Tischwagen GREY EDITION

2 Etagen






Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Etage(n) aus Holz
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1397 x 809 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | elektrisch leitend | nein |
| Wagentyp | Etagenwagen | Schiebebügel | 1 Stück |
| Traglast | 600 kg | Schiebebügelausrichtung | waagrecht |
| Ladeflächenlänge | 1200 mm | klappbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Bereifung | TPE |
| Material Etage(n) | Holz | Durchmesser Rad | 200 mm |
| Traglast Etage | 200 kg | Radlager | Rillenkugellager |
| Boardleiste | keine | Radanordnung | rechteckig |
| Etagenausrichtung | gerade | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Höhe | 900 mm | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Länge | 1397 mm | Farbe | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Breite | 809 mm | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Material | Stahlrohr | Anlieferung | zerlegt |
| Euronorm | nein | Garantie | 10 Jahre |
| Aufbauten | Schiebebügel und Etage | Gewicht | 58 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |

505133



Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm