

## Rollplatte

Traglast 500 kg, Länge x Breite 660 x 815 mm, Aufbauten: Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, Aus Holz, Mit Polyurethan-Bereifung

Artikelnummer: 244014



## Rollplatte

- Traglast 500 kg
- Länge x Breite 660 x 815 mm
- Aufbauten: Schiebebügel, Schiebebügel klappbar
- Griffhöhe 1000 mm
- Aus Holz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Griffhöhe	1000 mm
Wagentyp	Rollplatte	Plattform	durchbrochen
Aufbauten	Schiebebügel	Material	Holz
Aufbauten Funktion	Schiebebügel klappbar	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen

Traglast	500 kg	Bereifung	Polyurethan
Länge	660 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	815 mm	Gewicht	16,6 kg