

Scangrip Baustrahler AREA LITE CO

Gehäuse aus Kunststoff, 168
Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom
6000 Lumen, Mit Nylonband und
Haken zum Aufhängen,
Abstrahlwinkel 360 °, Mit Netzbetrieb

Artikelnummer: 254572



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



Baustrahler

- Ideal zum blendfreien Ausleuchten
- Höhe x Durchmesser 305 x 199 mm
- Gehäuse aus Kunststoff
- 168 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse D
- Lichtstrom 6000 Lumen
- Mit Nylonband und Haken zum Aufhängen
- Abstrahlwinkel 360 °
- Mit Netzbetrieb
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +30 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Kabellänge	5 m
Lampentyp	Baustrahler	Leuchte Ausstattung	Nylonband, Haken
geeignet für (Anwendung)	blendfreies Ausleuchten	Material Gehäuse	Kunststoff
Leuchtmitteltyp	SMD LED	Durchmesser	199 mm
Leuchtmittel Anzahl	168 Stück	Höhe	305 mm
Energieeffizienzklasse	D	Temperaturbereich	-10 °C bis +30 °C
Lichtstrom	6000 Lumen	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
dimmbar	nein	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	360 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Gewicht	3,5 kg