

## VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Plattform aus Aluminium, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 402056



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg

Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
- Plattform aus Aluminium
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Höhe 220 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 160 mm

- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material	Aluminium
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	TPE
Traglast	150 kg	Radanordnung	rechteckig
klappbar	ja	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Klappfunktion	Schiebebügel klappbar	Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenlänge	900 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	600 mm	Höhe	220 mm
Material Plattform	Aluminium	Garantie	12 Jahre
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Gewicht	19 kg
nestbar	nein		

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm