

AUFFANGWANNEN FÜR KLEINGEBINDE

Zur Lagerung von kleinen Kanistern, Dosen und Sammelgefäßen.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, verzinkt oder aus Edelstahl 2 mm stark
- Hohe umlaufende Seitenränder

> SEITE 496



*Bei Edelstahl-Ausführung



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 496, Punkt 3 und 4. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

B x T mm	940 x 370	940 x 470	1000 x 600	1390 x 600	1850 x 600
Höhe mm	60	60	70	60	60
Auffangvolumen Liter	20	25	30	40	60
Stahl, verzinkt	205 601	205 602	205 603	205 605	205 606
---	---	---	---	---	---
Edelstahl	522 479	522 480	522 481	522 482	522 483
---	---	---	---	---	---
Lochblecheinsatz	522 484	522 485	522 486	522 487	522 488
Stahl, verzinkt	---	---	---	---	---
Lochblecheinsatz	522 489	522 490	522 492	522 493	522 494
Edelstahl	---	---	---	---	---



AUFFANGWANNEN FÜR 60 LITER FÄSSER UND GEBINDE

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost. Ein Rollensatz macht die Standwanne zu einer mobilen Auffangwanne.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt oder lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm, zur Montage eines Rollensatzes vorbereitet
- Rollensatz mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm, gegen Mehrpreis

B x T mm		800 x 500	900 x 800	1300 x 800
Höhe mm		290	220	205
Auffangvolumen Liter		65	68	84
offen	orange	205 542	205 543	205 544
	rot	205 547	205 548	205 549
	blau	205 551	205 552	205 553
	---	---	---	---
	verzinkt	205 555	205 556	205 558
	---	---	---	---
Auffangvolumen Liter		61	61	74
mit Gitterrost	orange	205 560	205 561	205 562
	rot	205 564	205 565	205 566
	blau	205 569	205 570	205 571
	---	---	---	---
	verzinkt	205 573	205 575	205 576
	---	---	---	---
Rollensatz (Mehrpreis)		205 578	---	---



> SEITE 496



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 496, Punkt 3 und 4. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

AUFFANGWANNEN FÜR 200 LITER FÄSSER

Offen oder mit herausnehmbarem, feuerverzinktem Gitterrost.

- Aus Stahlblech 3 mm stark, feuerverzinkt
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

> SEITE 496



Bauweise der Wannen behördlich zugelassen. Details s. Seite 496, Punkt 3 und 4. Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Anzahl Fässer x Liter	2 x 200	4 x 200
Breite x Tiefe x Höhe mm	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285
Auffangvolumen Liter	224	230
offen	407 817	407 818
---	---	---
Auffangvolumen Liter	215	216
mit Gitterrost	407 819	407 820
---	---	---

ab
TOP ANGEBOT

