

Datenblatt:

Geflechtschlauch Polyester

Unser expandierter Geflechtschlauch aus Polyester (PET) kombiniert hervorragende Flexibilität, Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit. Der Schlauch kann durch ein Zusammenschieben in Längsrichtung einfach auf das Zweifache seines Nominaldurchmessers aufgeweitet und überschoben werden. Dabei passt er sich selbstständig den Konturen und Formen der überzogenen Kabelbäume, Schläuche, Drähte und Rohre an. Durch seine hochwertige Optik ist dieser Schlauch auch gut an für das Auge sichtbaren Stellen einsetzbar. Bitte sprechen Sie für individuelle Rollenlängen- sowie Verpackungs- und Konfektionierungswünsche gerne an.



Technische Daten:

Material:	Polyester (PET), halogenfrei
Farbe:	Schwarz (S), Grau auf Anfrage
Einsatztemperatur:	-50°C bis +150°C (+200°C kurzzeitig)
Schmelztemperatur:	+240°C
Brandschutzeigenschaften:	selbstverlöschend gemäß FMVSS 302 Typ B
UV-Beständigkeit:	sehr gut
Zertifikate:	RoHS

Artikel (Auszug):

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ø Innen	Ø Minimum	Ø Maximum	VE (Rolle)
43013	GS40S	4,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	100 m
43002	GS80S	8,0 mm	5,0 mm	10,0 mm	100 m
43004	GS120S	12,0 mm	8,0 mm	14,0 mm	50 / 100 m
43009	GS160S	16,0 mm	12,0 mm	18,0 mm	400 m
43007	GS250S	22,0 mm	17,0 mm	25,0 mm	50 m
43008	GS300S	30,0 mm	25,0 mm	32,0 mm	25 / 50 m
43011	GS400S	40,0 mm	30,0 mm	44,0 mm	50 m
43012	GS500S	50,0 mm	40,0 mm	55,0 mm	50 m