

# Polumschalter für Dahlanderwicklung VN-Reihe

## Pole-change-over switches for single winding VN series



### Bauformen Types

Grundtyp/Schaltbild Basic type/Circuit diagram	Schaltergröße Switch size	Bemessungsdauerstrom $I_N$ Rated permanent current $I_N$	Max. Schaltleistung (AC-3/400 V 3~) Max. switching capacity (AC-3/400 V 3~)	Kontaktkammerzahl Number of chambers	Schaltwinkel Switching angle	IP 54	IP 65
	A	kW			°	Frontbefestigung Front fixing <b>F</b>	Einlochbefestigung Single hole mounting <b>KZF</b>
	Typ Best.-Nr.	Typ Ref. No.			Typ Best.-Nr.	Typ Ref. No.	
	V2N	25	7,5	6	60	V2N WP-F1-B-SI 141 802	V2N WP-KZF15-B-SI 141 804
	V3N	32	11	6	60	V3N WP-F3-B-SI 146 306	V3N WP-KZF25-B-SI 146 308
	VN 32	50	15	7	60	VN WP 32-F3-B-SI 148 262	-
	VN 50	63	22	7	60	VN WP 50-F4-B-SI 150 336	-
	VN 80	115	37	7	60	VN WP 80-F4-B-SI 152 326	-
	V2N	25	7,5	6	60	V2N YP-F1-B-SI 142 099	V2N YP-KZF15-B-SI 142 101
	V3N	32	11	6	60	V3N YP-F3-B-SI 146 491	V3N YP-KZF25-B-SI 146 493
	VN 32	50	15	6	45	VN YP 32-F3-B-SI 148 263	-
	VN 50	63	22	6	45	VN YP 50-F4-B-SI 150 259	-
	VN 80	115	37	6	45	VN YP 80-F4-B-SI 152 327	-
	V3N	32	11	6	90	V3N YPU-F3-B-SI 146 494	V3N YPU-KZF25-B-SI 146 496
	VN 32	50	15	7	45	VN YPU 32-F3-B-SI 148 264	-
	VN 50	63	22	7	45	VN YPU 50-F4-B-SI 150 260	-
	VN 80	115	37	7	45	VN YPU 80-F4-B-SI 152 257	-
	V3N	32	11	9	45	V3N WYP-F3-B-SI 146 497	V3N WYP-KZF25-B-SI 146 499
	VN 32	50	15	9	45	VN WYP 32-F3-B-SI 148 265	-
	VN 50	63	22	9	45	VN WYP 50-F4-B-SI 150 337	-
	VN 80	115	37	9	45	VN WYP 80-F4-B-SI 152 328	-

#### WP

Polumschalter für 2 Drehzahlen und 2 Drehrichtungen  
Pole-change-over switches for 2 speeds and 2 directions of rotation

#### YP

Anlasspolumschalter für 2 Drehzahlen  
Starting pole-change-over switches for 2 speeds

#### YPU

Anlasspolumschalter in Rundschtaltung, Rückschaltsperrung von 2 nach 1 und von 0 nach 2  
Starting pole-change-over switches for rotary operation, back switching interlock from 2 to 1 and from 0 to 2

#### WYP

Anlasspolumschalter für 2 Drehzahlen und 2 Drehrichtungen  
Starting pole-change-over switches for 2 speeds and 2 directions of rotation

Bodenbefestigung auf Anfrage  
Rear fixing on request

Maßzeichnungen Seiten 90-91, 96  
Dimensions pages 90-91, 96