



## Ruban adhésif double-face 3M™ Scotchmount™ 4032


- mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif acrylique
- épaisseur : 0,8 mm
- les cellules ouvertes de ce produit permettent la circulation d'air, d'humidité et de gaz
- absorbe les forces
- pour une fixation puissante de longue durée
- ruban adhésif double-face en mousse PU
- forte adhérence immédiate
- haute résistance à la température, au vieillissement et aux solvants
- résistance à la température à court terme : jusqu'à 190°C
- résistance à la température à long terme : jusqu'à 105°C
- haute résistance à la traction et au cisaillement
- absorbe les vibrations

### Exemples d'utilisation:

- adapté pour la fixation ou le montage permanent d'objets à l'intérieur comme par exemple: supports, crochets, affiches, miroirs, cadres, moulures, emblèmes, revêtements, présentoirs, pièces décoratives, etc..

### Adapté pour:

- industrie du meuble
- industrie automobile
- industrie de la construction
- montage de stands sur les salons
- fabricants d'appareils électroménagers
- artisans
- domiciles



Ruban adhésif double-face 4032

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban adhésif double-face 4032	polyéthylène	15 mm x 66 m 19 mm x 66 m	crème crème		40321566 40321966	9035103 9055245