

**HEYCO**

## Werkstattswagen "BASIC", bestückt mit 3 Modulen

- aus Stahlblech
- Korpus und Schubladen schwarz
- Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Festrollen
- Leergewicht: 123 kg

### Bestückung:

**Modul 1:** Bandmaß 5 m; Doppelausschlüssel 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 / 20 x 22; Fühlerlehren; Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Sätze für Innen-T-Profil-Schrauben, 8-tlg.; Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Sätze, 9-tlg.; Magnetschlüssel-Sätze 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5; Präzisions-Schieblehren; PROFI-Cuttermesser; Ringmaulschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24; Sicherheits-Rettungsmesser; Stablampe mit LED-Licht; VDE Abisolierzange; VDE Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben; VDE Flachrundzange, gerade; VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS-Schrauben; VDE Spannungsprüfer; Verstellbarer Einmaulschlüssel verchromt

**Modul 2:** Adapter für 1/4" Bits; Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,0 / 4,0; Griff mit Gleitstück, 1/2"; Hebelumschaltknarre VARICAT, 1/2", 48 Zähne; Kardangelen, 1/2"; Kardangelen, 1/4"; Kreuzschlitz-Schraubendreher für PHILLIPS-RECESS-Schrauben 0 / 02 / 1 / 2 / 3; Kreuzschlitz-Schraubendreher für PZ-Schrauben; Schraubendreher-Einsätze für Innen-T-Profil-Schrauben, 1/2" T 40 / T 45 / T 45 / T 50 / T 55 / T 60; Schraubendreher-Einsätze für Innen-T-Profil-Schrauben, 1/4" T 6 / T 7 / T 8 / T 9 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40; Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben, 1/2" 10 / 12 / 14 / 17 / 8 / 10 / 7; Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben, 1/4" 3 / 4 / 5 / 6 / 8; Schraubendreher-Einsätze für Innenvielzahn-Schrauben XZN, 1/2" M 5 / M 6 / M 8 / M 8 / M 10 / M 10; Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PHILLIPS-RECESS, 1/2" 3 / 4 / 2; Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PHILLIPS-RECESS, 1/4" 1 / 2; Schraubendreher-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1/2" 3; Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1/4" 1 / 2; Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben, 1/2" 10 / 12; Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben, 1/4" Schlitz 4 / 5,5 / 8; Schwenkbare Verlängerung, 1/2"; Steckgriff, 1/4"; Steckschlüssel-Einsätze, 1/2" E 11 / E 12 / E 14 / E 16 / E 18 / E 20 / E 24; Steckschlüssel-Einsätze, 1/2" mm 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32; Steckschlüssel-Einsätze, 1/4" 6Kt mm 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13; Steckschlüssel-Einsätze, 1/4" E 4 / E 5 / E 6 / E 7 / E 8 / E 10; Vergaser-Schraubendreher für Schlitzschrauben; Verlängerung, 1/2" 125 / 75 / 250; Verlängerung, 1/4" 55 / 105; Werkstatt-Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 / 6,5 / 8,0; Zündkerzen-Einsätze, 1/2" mm 20,8 / 16

**Modul 3:** Dreikant-Hohlschaber; Durchschläger mit Sicherheitsschlagkopf 12 mm; Feilenhefte; Flachrundzange, gerade; Flachschar; Greifzange; Isolierband; Kombinationszange; Körner mit Sicherheitsschlagkopf; Kreuzmeißel mit Sicherheitsschlagkopf; Kunststoff-Feilenhefte; Kunststoff-Hammer; Lochschern; Reifen- und Montagehebel; Schlosserhammer 300g; Seitenschneider, schwedische Form; 4 x Splinttreiber; Stahl-Drahtbürste; Steinmeißel mit Sicherheits-schlagkopf; 2 x Werkstattfeilen; Zangen für Sicherungsringe, gerade C19; Zangen für Sicherungsringe, gewinkelt B19; Zündkerzenbürste

### Anwendungsbeispiele:

- Werkstattwagen zur Aufbewahrung von sämtlichen Werkzeugen



Werkstattwagen "BASIC"



Werkstattwagen "BASIC", bestückt



Modul 1



Modul 2



Modul 3

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Werkstattwagen "BASIC"	bestückt	01127000300	11650216